



enfoco en la calidad

COVERME™

1996

Cubrebotas CoverMe de PE de 19" con abertura elástica

Tallas disponibles

Artículo #	Talla	Longitud: (cm)	Ancho - Tobillo:	Color
1996	Regular	37.5	25 cm	Claro

50 cubrebotas x 20 bolsas = 1.000 cubrebotas por caja

Características

- Protección contra la suciedad y la mugre
- Las costuras termoselladas proporcionan una excelente resistencia a los fluidos
- Proporciona una protección adecuada contra la penetración de líquidos
- Abertura elástica sin látex para facilitar su colocación y retiro

Aplicaciones

- Carpintería / Oficios generales
- Procesamiento de alimentos y bebidas
- Servicio de alimentos
- Cocina / Panadería
- Laboratorio / Clínico
- Atención médica a largo plazo / Atención médica domiciliaria

Almacenamiento y manipulación

Almacenar en el embalaje original a temperatura ambiente, bajo techo y alejado de la luz solar directa y la humedad.



Uso y mantenimiento

- Antes de usar, inspeccione siempre los cubrebotas para detectar suciedad, polvo o daños.
- Asegúrese de seleccionar el tamaño adecuado y de que los elásticos se ajusten correctamente a la bota del usuario.
- Coloque la parte delantera del cubrebotas sobre la parte de los dedos de la bota y deslice el talón de la bota hacia dentro.

Head Office

70 Planchet Road,
Concord, Ontario
L4K 2C7, Canada

☎ 1-905-660-6700
☎ 1-877-663-7735
✉ contactus@roncosafety.com
🌐 www.roncosafety.com

Follow us @Roncosafety



Aunque se ha tenido un cuidado razonable en la preparación de este documento, no se otorgan garantías ni se asume responsabilidad alguna. La información se proporciona únicamente como una guía general para el uso y cuidado del producto. Corresponde a los usuarios finales determinar la idoneidad de los productos para el(los) propósito(s) previsto(s).